

## suporte de montagem

### PAMP-MB-64

Código da peça: 8081356

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	64
Série	P
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	5 Nm
Temperatura do meio	-60 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-60 ... 80 °C
Peso do produto	119 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável
Material do suporte	Aço alta liga, inoxidável