


conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-55A

Código da peça: 8082614

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|-----------------------|
| Comprimento nominal | 43 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 8.000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 3,2 kgmm ² |
| Torque transferível | 8,5 Nm |
| Peso do produto | 328 g |
| Código da interface do atuador | T42 |
| Código da interface do motor in | 55A |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |