


conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-67A

Código da peça: 8084497
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	43 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	3,2 kgmm ²
Torque transferível	8,5 Nm
Peso do produto	377 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface do motor in	67A
Observações sobre material	Conforme RoHS