


kit compensador YHBP-

Código da peça: 8087218

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de curso	100 ... 1.990 mm
Diâmetro do cilindro	50 ... 200 mm
Cinética suportada	Coluna de elevação Cinemática paralela
Proteção contra inversão de polaridade	para tensão operacional
Pressão de operação Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	4 ... 8 bar
Velocidade máx. do deslocamento	1 m/s
Faixa de tensão operacional c.c.	21,6 ... 26,4 V
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Ondulação residual	5 %
Consumo de corrente nas saídas sem carga	2 A
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Classe de proteção	IP65
Observação sobre grau de proteção:	IP20 para o comutador de segurança PNOZ IP20 para sistema de comando CMCB-...-C IP20 para controlador programável CECC-D IP54 para sistema de comando CMCB-...-CC quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Carga de massa	25 ... 999 kg
Relação de transmissão da cinemática	1:5 para colunas de elevação 1:1 - 1:5 para cinemáticas paralelas
Peso do produto	4,8 ... 60,5 kg
Observações sobre material	Conforme RoHS