



manômetro PAGN-26-1M-G18S

Código da peça: 8088986

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 10 bar
Faixa de indicação	0 ... 1 MPa 0 ... 145 psi
Dimensão nominal do manômetro	26
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Pressão operacional	0 ... 145 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	4
Classe de proteção	IP43
Temperatura de armazenamento	-5 ... 50 °C
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	G1/8 com anel de vedação
Materiais em contato com meio	ABS Latão
Material do bujão roscado	ABS
Material do corpo	ABS
Material do visor	PS
Cor do corpo	preto
Peso do produto	8 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio