


conjunto de montagem axial EAMM-A-V32-38AA

Código da peça: 8093023

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	46 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	0,19 kgmm ²
Torque transferível	1,5 Nm
Peso do produto	112 g
Código da interface do atuador	V32
Código da interface do motor in	38AA
Observações sobre material	Conforme RoHS