

unidade de tratamento de ar MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

Código da peça: 8098371

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Vazão normal de exaustão 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Vazão nominal padrão	4.750 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Compatibilidade com óleo éster inexistente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-5 ... 50 °C
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	1.250 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação com acessórios Opcional:
Observações sobre material	Conforme RoHS