


acoplamento EAMC-42-50-12-14-U

Código da peça: 8099432

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro fixação 1 | 12 mm |
| Diâmetro fixação 2 | 14 mm |
| Dimensões | 42 |
| Comprimento nominal | 50 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 6.000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 34,8 kgmm ² |
| Torque transferível | 21 Nm |
| Peso do produto | 143 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |