


# régua de fixação NECC-L8G5-C1

Código da peça: 8106756

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Saída do cabo	Reto
Peso do produto	3,8 g
Tamanho da embalagem	1
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Fabricante Assmann WSW components GmbH
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	inserido
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal com mola Cage Clamp
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 300 V
Corrente a 40°C	8 A
Resistência da tensão de impacto	1,6 kV
Blindagem	não
Seção transversal nominal do condutor (AWG)	AWG28 - 16
Classe de proteção	IP20
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 115 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto