


# conjunto de montagem axial EAMM-A-P5-28B-40R

Código da peça: 8107711

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	1,1 Nm
Peso do produto	71 g
Código da interface do atuador	P5-28B
Código da interface do motor in	40R
Observações sobre material	Conforme RoHS