


base de conexão elétrica VAVE-K1-7-5YL1-LR

Código da peça: 8115100

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	7
Propriedades do cabo	Basic
Proteção contra inversão de polaridade	para tensão operacional
Funções adicionais	Redutor de corrente de retenção
Indicador de status do sinal	LED
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 26 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Grau de contaminação	2
Categoria de sobretensão	II
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 11 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 16,5 mm
Peso do produto	3,3 g
Conexão elétrica	de 2 pinos Fio duplo sem conector
Estrutura do cabo	2x0,08
Diâmetro do cabo	1,1 mm
Comprimento do cabo	0,5 m
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	pode ser encaixado com trava
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA PC
Material do isolamento	PVC