

unidade de manipulação DHMZ-DGST-20- -

Código da peça: 8122329

FESTO



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso de trabalho | 30 ... 200 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 20 mm |
| Posição de instalação | vertical |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Princípio construtivo | Módulo linear pneumático |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Pressão de operação Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pressão de trabalho | 1 ... 8 bar |
| Pressão operacional | 14,5 ... 116 psi |
| Velocidade máxima | 0,5 m/s |
| Precisão de repetição | ±0,02 mm |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 317 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 377 N |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |