


base manifold-SET VABS-C12-6-S

Código da peça: 8122790

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	13 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão lateral
Número máximo de posições de válvula	Podem ser feitas versões específicas para o cliente
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 7 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Tamanho máx. da partícula: 5 µm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro interno de 4 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	PBT