


# base manifold-SET VABS-C12-6-S-B4

Código da peça: 8122791

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	6 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão lateral
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 7 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Tamanho máx. da partícula: 5 µm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	1,1 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro interno de 2,5 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	PBT