


# peças de adaptação DADG-AK-F9-1

Código da peça: 8125947

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	1
Com base na norma padrão	VDI/VDE 3847-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Pressão operacional	29 ... 116 psi
Pressão de operação nominal	0,6 MPa
Pressão nominal operacional	6 bar
Pressão de operação nominal (psi)	87 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Ponto de orvalho da pressão 10°C abaixo da temperatura ambiente ou do meio Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto	187 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do adaptador	Aço alta liga, inoxidável
Material da placa adaptadora	Liga de alumínio forjado anodizado
Material das vedações	NBR
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável