


suporte CAFM-D4-W

Código da peça: 8127358

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	216 mm
Altura	97 mm
Comprimento	345 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	749 g
Tipo de fixação	parafusado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte de fixação	Aço com revestimento de pó