

# cabo de conexão

## NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Código da peça: 8132476  
 Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2025. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Peso do produto	160 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	redonda
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	HR25
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	8
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	4
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	4
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 42 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	1 A
Resistência da tensão de impacto	3 kV
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	4,93 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Condições de teste do cabo	Condições de teste sob consulta
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 18,4 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 34,5 mm
Diâmetro do cabo	4,6 mm
Estrutura do cabo	4x0,14
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm <sup>2</sup>
Extremidades do fio	Cortado bruscamente
Classe de proteção	Dependendo da base manifold
Observação sobre grau de proteção:	Dependendo da base manifold
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	1
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	PVC
Cor do revestimento do cabo	cinza
Material do corpo	Latão niquelado
Cor do corpo	prata
Material do isolamento	PPS