


# redução EMGA-40-P-G8-SST-42

Código da peça: 8141762

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho do flange do motor	42 mm
Folga de torção	0,25 deg
Tipo de engrenagem	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de transmissão	8:1
Máx. velocidade de acionamento	18.000 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	6 Nm
Momento de inércia do câmbio	0,015 kgcm <sup>2</sup>
Máx. torque de saída	10 Nm
Máx. eficiência	96 %
Resistência à torção	0,8 Nm/arcmin
Peso do produto	400 g
Interface da redução, eixo de saída	40G
Interface da redução, eixo de acionamento	42A
Observações sobre material	Conforme RoHS