


unidade de alimentação

CACN-3A-7-5-G2

Código da peça: 8149583

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Largura | 42 mm |
| Altura | 130 mm |
| Comprimento | 160 mm |
| Posição de instalação | Convecção livre |
| Alimentação primária | Fase única |
| Corrente de entrada | 1,2 - 2,9 A |
| Tensão de saída nominal c.c. | 48 V |
| Corrente da saída nominal | 5 A |
| Faixa de tensão de entrada c.a. | 100 ... 240 V |
| Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia | 15 ms |
| Freqüência da rede | 45 ... 65 Hz |
| Autorização | c UL us - Listed (OL) |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -40 ... 85 °C |
| Umidade relativa do ar | 95 % |
| Classe de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C |
| Peso do produto | 1.120 g |
| Tipo de fixação | com trilho DIN |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |