

# anel de vedação OL-1

Código da peça: 8153156

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 16030
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 3 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 30 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 435 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Aperto manual à temperatura ambiente	sim
Torque de aperto nominal	23 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	1,09 g
Conexão pneumática	G1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	Alumínio
Material das vedações	HNBR