

# tubo flexível PUN-H-F-16X2,5-GN

Código da peça: 8153424

FESTO

Este produto não é apropriado para as conexões rápidas CN e PK.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	88 mm
Diâmetro interno	11 mm
Raio de curvatura mínimo	38 mm
Instruções de uso	Tubo flexível sem impressão TPE-U Ether basiert
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 6 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 145 psi
Observação sobre pressão de trabalho	Água: pressão operacional dependente da temperatura, ver diagrama, máx. 0,3 MPa a 0 - 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (estado líquido, livre de gelo)
Material à prova de fogo	UL94 HB
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Apropriado para indústria de alimentos	Veja declaração de conformidade
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,122 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 16mm
Cor	verde
Dureza Shore	D 52 +/- 3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)