


tubo metálico com revestimento em polímero PM-4

Código da peça: 9084

FESTO

Próprio para uso com conexões rápidas QS.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	19 mm
Diâmetro interno	3,92 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 30 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 ... 65 °C
Peso do produto por comprimento	0,024 kg/m
Cor	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	Liga de alumínio PE