

articulação esférica


SGS-M12X1,25

Código da peça: 9262

★ Linha de produtos básicos

com porca sextavada, para movimento oscilante com esfera na haste do atuador, conforme DIN ISO 8139.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M12x1,25
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	130 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel externo	Latão
Material do corpo	Aço galvanizado
Material do anel interno	Aço
Material da porca	Aço galvanizado