


adaptador AD-G1/2-1/2NPT-I

Código da peça: 9398

FESTO

um lado com rosca interna e o outro com rosca externa.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	14,3 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	40 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	28 Nm
Torque de aperto nominal	47,9 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	51,89 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/2
Conexão pneumática 2	Rosca interna 1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PVC
Material do corpo	Aço galvanizado