

conexão passa-muro SCK-PK-4

Código da peça: 9421

FESTO

Versão metálica.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3,4 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Bulkhead
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 6 mm para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 6 mm para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca
Material da porca de união	Liga de alumínio forjado anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da porca	Aço galvanizado
Material do conector	Liga de alumínio forjado anodizado