


# garfo SG-M36X2

Código da peça: 9581

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,  
conforme DIN ISO 8140.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M36x2
Conforme norma	ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M36x2
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	4.320 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado