


adaptador AD-3/8NPT-G3/8-I

Código da peça: 9626

FESTO

um lado com rosca interna e o outro com rosca externa.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11,5 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	22 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	25 Nm
Peso do produto	25,98 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa 3/8 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca interna G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PVC
Material do corpo	Aço galvanizado