

niple duplo E-G1/4-1/4NPT

Código da peça: 9631

FESTO

com 2 anéis de vedação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	7,95 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	11 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	12 Nm
Torque de aperto nominal	9,05 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	19,06 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS