



# Atuador convencional DGS-25-40-PPV

Código da peça: 9832  
Produto a ser descontinuado

FESTO

com amortecimento de fim de curso nas posições finais.  
Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo  
no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	40 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Amortecimento	PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso
Detecção de posição	Sem
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	1 ... 12 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Curso de amortecimento	16 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	247 N
Força teórica a 6 bar, avanço	295 N
Conexão pneumática	G1/8