



Poarta SAU OS-1/8-NPT

Cod: 10412

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie SAU
Conexiune pneumatica 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/8 NPT
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal	500 l/min
presiune de operare	1 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Deschidere nominala	4 mm
pozitie instalare	Oricare
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	45 g
Conexiune pneumatica 3	NPT1/8-27
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR