



Conector NECU-S-M8G4-C2

Cod: 1068198

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 61076-2-104
Frecventa de conectare	100
Priza de cablu	Drept
Greutate produs	9,1 g
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub cu cap pentru cheie de 9
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Diametrul cablului	3,5 ... 5 mm
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor cu blocare	Alama nichelata
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur