



Ventil cu actiune mecanica V/O-3-PK-3

Cod: 10747

FESTO

Cu racorduri striate pentru tuburi DN 3 mm.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 deschis/inchis, monostabil
tip de actiune	mechic
Debit nominal	80 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Deschidere nominala	2,5 mm
Tip de comanda	direct
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:--]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actiune	17 N
forta de actiune la pozitia de inchis	17 N
forta de actiune la pozitia de deschis	24 N
Greutate produs	20 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	POM