



# Ventil pneumatic

## J-3-PK-3

Cod: 10772

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 bistabil
Debit nominal	100 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Deschidere nominala	2,5 mm
Durata de comutare	7 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	75 g
tip fixare	Pe placa de conectare Pe cadru de montare cu orificiu la alegere:
Racord aer auxiliar de comanda 12	PK-3
Racord aer auxiliar de comanda 14	PK-3
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 4	PK-3
Conexiune pneumatica 5	PK-3
Materialul placii de conectare	Alama ranforsat PPS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Material plastic zinc turnat sub presiune