



Amortizor de soc YSR-16-20

Cod: 10868

FESTO

Reglabil, reincarcabil



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
cursa	20 mm
amortizare	reglabil caracteristica dura
pozitie instalare	oricare
recunoasterea pozitiei	fara
viteza max. de impact	3 m/s
durata de revenire scurta	0,4 s
durata de revenire lunga	1 s
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	20 mm
forta maxima de lovire	1.600 N
consumul de energie max. la o cursa	32 J
consumul de energie max. pe ora	130.000 J
energia reziduala max.	0,16 J
forta de revenire	20 N
greutate produs	240 g
tip fixare	cu contrapiulita
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel zincat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat