

Acoperire EASC-H1-32-100

Cod: 1107235

FESTO

Pentru protejarea ghidajului axului cu caneluri.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32-100
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	383 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul profilului de protectie	Aliaj de aluminiu forjat