

# Amortizor de soc DYSR-32-60-Y5

Cod: 1138649

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
cursa	60 mm
Amortizare	reglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	3 m/s
Durata de revenire scurta	0,6 s
Durata de revenire lunga	3 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	60 mm
Forta maxima de oprire	6.400 N
Consumul de energie maxim la o cursa	384 J
Consumul de energie maxim pe ora	330.000 J
Energia reziduala maxima	2 J
Forta de revenire	18 N
Greutate produs	1.355 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcusei	otel galvanizat
Materialul tijei	otel cu aliaj de inalta calitate, calit