


Ansamblu limitator SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

Cod: 1152498

FESTO

cu punte de montaj, oglinda gaurilor de racordare 30x130 mm,
pentru actionari cu inaltimea arborelui 50 mm.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
design	in unghiuri
bazat pe norme	EN 60947-5-1 ISO 5211
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
principiul de masurare	mecanic/electric pentru senzor de proximitate
temperatura mediului	-25 ... 80 °C
functiune de element de comutare	convertor
putere de comutare max. AC	1.770 VA
putere de comutare max. DC	36 W
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
sectiune transversala a conductorului nominal	0,5 ... 1,5 mm ²
tip fixare	pe flansa conform ISO 5211 cu accesorii
pozitie instalare	oricare
greutate produs	725 g
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune lacuit
Informatie material, accesorii	otel inalt aliat otel inoxidabil inalt aliat
Domeniu de reglare pentru achizitia unghiului	0 ... 90 deg
tip de protectie	IP67
Tensiune de izolare	250 V
rezistenta la tensiune	4 kV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
grad de contaminare	3