

# Cilindru cu amortizare hidraulica DYHR-25-40-Y5

Cod: 1155694

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa	40 mm
Amortizare	reglabil
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	0,3 m/s
Viteza de alimentare	0,2 ... 100 mm/s
Durata de revenire scurta	0,8 s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 80 °C
Forta maxima de oprire	4.000 N
Consumul de energie maxim la o cursa	160 J
Consumul de energie maxim pe ora	150.000 J
Forta minima de alimentare	400 N
Forta de alimentare maxima	4.000 N
Energia reziduala maxima	0,8 J
Forta de revenire	12,5 N
Greutate produs	720 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel zincat
Materialul tijei	calit otel aliaj inalt