



Distribuitor cu comanda electrica JMVH-5-1/8-S-B-VI

Cod: 116004

FESTO

Cu bobine siactonare manuala suplimentara, fara conectori electrici.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 bistabil
tip de actionare	electric
debit nominal normal	1.000 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	8 mm
marimea ramei	27 mm
principiu de etansare	moale
actionare manuala auxiliara	da
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	reversibil
presiune de comanda	2 ... 10 bar
durata de comutare	22 ms
caracteristica bobina	24V DC
mediu de operare	vacuum lubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 µm vacuum nelubrifiat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
mediu de comanda	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 µm
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord aer de comanda 12	G1/8
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 11	G1/8
indicatie material	contine substante cu LABS