


# Cilindru rotund EG-16- -

Cod: 11648

FESTO

Cu arc de revenire.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 80 mm
Diametru piston	16 mm
Amortizare	Fara amortizare
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	2 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	121 N
Conexiune pneumatica	G1/8