

Amortizor de zgomot AMTE-M-LH-N18

Cod: 1206989

FESTO

pentru reducerea zgomotului la porturile de exhaustare a sistemelor pneumatice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	20
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
directie de curgere catre atmosfera	1.615 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Nivel presiune zgomot	77 dB(A)
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	9 g
Conexiune pneumatica	1/8 NPT
Materialul insertiei amortizorului	Bronz
Materialul dopului filetat	Alama
Indicatie material	conform RoHS