

# Amortizor de zgomot AMTE-M-LH-N38

Cod: 1206991

FESTO

pentru reducerea zgomotului la porturile de exhaustare a sistemelor pneumatice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	10
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
directie de curgere catre atmosfera	5.365 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Nivel presiune zgomot	83 dB(A)
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	29 g
Conexiune pneumatica	3/8 NPT
Materialul insertiei amortizorului	Bronz
Materialul dopului filetat	Alama
Indicatie material	conform RoHS