



# Convertor PE VPE-1/8

Cod: 12592

FESTO

transforma un semnal de vacuum intr-un semnal electric, cu placa de baza 1n



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	CCC
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
Domeniul de masurare a presiunii	-1 ... 0 bar
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Funcție de element de comutare	convertor
Punctul de anclansare	-0,25 bar
punct de deconectare	<= 0,1 bar
Frecventa maxima de comutare	1 Hz
Curent minim de sarcina	100 mA
Domeniul tensiunilor de operare AC	12 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 250 V
Conectare electrica	clema cu insurubare
Lungimea cablului	1 m
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	G1/8
Informatii referitoare la material pentru carcasa	PET POM otel
Informatie material, contact comutator	argint
Material informativ, conectare electrica	Alama
Informatie material membrana	CR
Tip de protectie	IP00, IP20 cu capac protector