



Distribuitor pneumatic VLHE-3-3/8

Cod: 12909

FESTO

Normal inchis, ventil pentru cresterea progresiva a presiunii, pentru utilizare individuala sau impreuna cu grupuri de preparare aer seria S



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	scaun tip taler
principiu de etansare	moale
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
actionare manuala auxiliara	cu impingere
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
presiune de operare	2 ... 12 bar
debit nominal normal	2.100 l/min
durata de deconectare	19,5 ms
durata de conectare	8,5 ms
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
pozitie instalare	oricare
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	G3/8
racord pneumatic 3	G3/8
deschidere nominala	9 mm