


Conector cu cot SIE-WD-TR

Cod: 12956

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 61076-2-101 EN 61984
tip fixare	cu piulita olandeza
Greutate produs	13 g
Conectare electrica	4 pini Priza in unghi / clema filetata M12x1
Codificare stechere	A
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Diametru cablu permis	4 ... 6 mm
Sectiune transversala racord	0,25 ... 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	transparent
Materialul piulitei de legatura	PA
Materialul etansarilor	CR FPM
Materialul contactului electric	Alama protectie din bronz alb