


# Conector rapid Y QSY-16

Cod: 130609

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	12,7 mm
pozitie instalare	Oricare
Model	Forma Y
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 6 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 87 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 14 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 203 psi
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	45 g
Numar iesiri	2
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 16 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 16 mm
Culoarea inelului de slabire	albastru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PBT
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt