

Gripper cu burduf DHEB-10-E-U-E-P

Cod: 1320832

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
Cursa burduf	4 mm
Diametru minim pentru piesa de apucat	10,5 mm
Diametru maxim al piesei de apucat	14 mm
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Funcție gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Membrana de contractie secventa de miscare ghidata
Ghidaj	ghidaj de baza
Detectarea pozitiei	fara
presiune de operare	5 ... 8 bar
Resetare presiune	< 1 bar
Frecventa maxima de operare a gripper-ului	<= 4 Hz
Timp minim de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	20 ms
Timp minim de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	40 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Interval mediu de inlocuire pentru burduf	0,5 Mio SP
Valoare de referinta sarcina efectiva	0,1 kg
Greutate produs	17 g
tip fixare	cu filet exterior cu contrapiulita la alegere:
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul burdufului	EPDM
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat