


Racord rapid L NPQP-L-R14-Q6-FD

Cod: 133162

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | standard |
| Deschidere nominala | 3,3 mm |
| Model | Forma L |
| Marimea legaturii | 1 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| Greutate produs | 5,5 g |
| tip fixare | Hexagon extern SW 14 |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior R1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | PP |
| Materialul sistemului de retinere al tubului | otel inoxidabil aliaj inalt |