


Suport de fixare PAML-MB-90-HP3

Cod: 1367323

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	90
Diametru nominal DN	36
serie	L
Presiune de operare Mpa	0 ... 5 MPa
presiune de operare	0 ... 50 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	300 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul conectorului de modul	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	Otel inoxidabil
Materialul suportului de montare	Aliaj de aluminiu forjat