

Ventuza VAS-10-M5-SI-B

Cod: 1385610

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	1,1 mm
Deschidere nominala	2 mm
Diametru ventuza	10 mm
Volum ventuza	0,12 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 0 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-0,07 MPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-40 ... 200 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	3,7 N
Greutate produs	2 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M5
Culoare	transparent
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	VMQ (silicon)